



MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

MASTER CosmoWhite CPO-TW 90W/840 PGZ12 1CT

La nueva generación de lámparas de halogenuros metálicas usada en exteriores ofrece una eficiente y agradable luz blanca

Advertencias y seguridad

- Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe
- Utilizar únicamente con equipos de control electrónico
- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC61167, IEC 62035)
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	PGZ12 [PGZ12]	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	115 lm/W
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]	Índice de reproducción cromática (IRC)	79
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	15.000 hora(s)	Longitud de arco O (nom.)	18 mm
Datos técnicos de la luz		Consumo de energía	88 W
Código de color	840 [CCT of 4000K]	Voltaje (nom.)	96 V
Designación de color	Blanco (WH)	Voltaje (nom.)	96 V
Coordenada X de cromacidad (Nom)	382		
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	396		

MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

Controles y regulación

Regulable	Sí
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	T19 [T 19 mm]

Aprobación y aplicación


Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	2,5 mg
Consumo energético kWh/1000 h	99 kWh

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MST CosmoWh CPO-TW 90W/840 PGZ12 1CT
-------------------------------	--------------------------------------



Nombre completo del producto	MASTER CosmoWhite CPO-TW 90W/840 PGZ12 1CT
Full EOC	871829113789400
Código de pedido	13789400
Código 12NC	928095105127
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291137894
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8718291137900

Plano de dimensiones



Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MST CosmoWh CPO-TW 90W/840 PGZ12 1CT	20 mm	19 mm	18 mm	66 mm	143 mm

Datos fotométricos





Light Distribution Diagram - MST CosmoWh CPO-TW 90W/840 PGZ12 1CT

Spectral Power Distribution Colour - MST CosmoWh CPO-TW 90W/840 PGZ12 1CT

MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MST CosmoWh CPO-TW 90W/840 PGZ12 1CT

Lumen Maintenance Diagram - MST CosmoWh CPO-TW 90W/840 PGZ12 1CT

