



ML

ML 250W E27 225-235V SG 1SL/12

Лампы смешанного света

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E27 [E27]
Рабочее положение	VBU/VBD30 [Вертикальное или цоколем вверх/вниз +/- 30°]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	10 000 часов

Технические характеристики освещения	
Координата цветности X (ном.)	402
Координата цветности Y (ном.)	382
Эффективность (номинальная) (ном.)	20,4 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	65

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	265,0 В
Напряжение (ном.)	230 Вт
Напряжение (ном.)	230 Вт

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет


Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Стекло с покрытием

Материал колбы	Легкоплавкое стекло
Форма колбы	ED90 [ED 90 мм]

Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	16,3 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	291 kWh



Данные об изделии	
Название продукта для заказа	ML 250W E27 225-235V SG 1SL/12
Полное название продукта	ML 250W E27 225-235V SG 1SL/12
Полный код продукта	871150020139315
Код заказа	928096056822
Материал № (12NC)	928096056822
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500201393
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8711500201409

Чертеж размеров



Product	D (max)	C (max)
ML 250W E27 225-235V SG 1SL/12	91 мм	212 мм



Фотометрические данные



Light Distribution Diagram - ML 250W E27 225-235V SG 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - ML 250W E27 225-235V SG 1SL/12

Срок службы



Life Expectancy Diagram - ML 250W E27 225-235V SG 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - ML 250W E27 225-235V SG 1SL/12

