



MASTERColour CDM-R111

MASTERColour CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6

La lámpara MASTER Colour CDM-R111 combina la imagen moderna de las lámparas halógenas con reflector de aluminio de 111 mm, con la larga vida, alta eficacia y calidad de luz de la tecnología MASTER Colour

Advertencias y seguridad

- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC61167, IEC 62035)
- Utilizar únicamente con equipos de control electrónico. Las lámparas de color 35 W/830 también pueden usar equipos electromagnéticos.

Datos del producto


Información general		Índice de reproducción cromática (IRC)	
Base del casquillo	GX8.5 [GX8.5]	LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	93
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]	Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	65 %
Ciclo de encendido/apagado	800		1.300 lm
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	9.000 hora(s)	Operativos y eléctricos	
Datos técnicos de la luz		Consumo de energía	39,1 W
Código de color	942 [CCT of 4200K]	Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	120 s
Ángulo de haz (nom.)	40 °	Voltaje (nom.)	86 V
Intensidad luminosa (nom.)	3.450 cd	Voltaje (nom.)	86 V
Designación de color	Blanco frío (CW)	Controles y regulación	
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,370	Regulable	No
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,365		
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4200 K		

MASTERC colour CDM-R111

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Reflector
Forma de la bombilla	R111 [R 111 mm]
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	3,0 mg
Consumo energético kWh/1000 h	43 kWh
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6


Nombre completo del producto	MASTERC colour CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6
Full EOC	871150021389110
Código de pedido	21389110
Código 12NC	928096605330
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500213891
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8711500213907

Plano de dimensiones




Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6	111 mm	95 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6

MASTERC colour CDM-R111

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6

