



MASTERColour CDM-R111

MASTERColour CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6

La MASTER Colour CDM-R 111 combine le design esthétique des lampes diamètre 111 mm à réflecteur aluminium avec la technologie iodure métallique à brûleur céramique

Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC62035)
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique. Les lampes de 35 W/830 peuvent également utiliser un appareillage électromagnétique.

Données du produit

Informations générales	
Culot	GX8.5 [GX8.5]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Nombre de cycles d'allumage	800
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	9'000 h
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	942 [CCT of 4200K]
Angle du faisceau (nom.)	40 degré(s)
Intensité lumineuse (nom.)	3'450 cd
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Coordonnée chromatique X	0.370
Coordonnée chromatique Y	0.365
Température de couleur corrélée (nom.)	4200 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	93


LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	65 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	1'300 lm
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	39.1 W
Temps de chauffe à 60 %	120 s
Tension (nom.)	86 V
Tension (nom.)	86 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Réflecteur

MASTERColour CDM-R111

Forme de la lampe	R111 [R 111 mm]
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (nom.)	3.0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	43 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6
Nom de produit complet	MASTERColour CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6


Code EOC	871150021389110
Code de commande	21389110
Code 12NC	928096605330
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500213891
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500213907

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6	111 mm	95 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram – MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6




Spectral Power Distribution Colour – MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6

MASTERC colour CDM-R111

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6

