



MASTERColour CDM-R111

MASTERColour CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6

MASTERColour CDM-R111 kombinerer et trendy utseende bestående av 111mm aluminium reflektor halogen lyskilde med lang levetid, høy energieffektivitet and gnistrende hvitt lys av MASTERColour CDM

Warnings and safety

- Kontrollforkoblingen må inkludere sikkerhet mot utfall mot slutten av lyskildens levetid (IEC 61167, IEC 62035)
- Brukes bare med elektroniske forkoblinger med unntak av 35 W/830 som også kan brukes med elektromagnetiske forkoblinger

Produktdata


Generell informasjon		Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved 65 % utgangen av nominell levetid (nom.)	
Sokkelbase	GX8.5 [GX8.5]	Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	1 300 lm
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]	Drift og elektronikk	
Brytersyklus	800	Effektforbruk	39,1 W
Levetid til 50 % lystap (nom.)	9 000 time(r)	Tiden det tar før lyset er på 60 %	120 s
Teknisk belysning		Spennning (nom.)	86 V
Fargekode	942 [CCT of 4200K]	Spennning (nom.)	86 V
Spredningsvinkel (nom.)	40 grad(er)	Kontroller og dimming	
Lysintensitet (nom.)	3 450 cd	Kan dimmes	Nei
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)	Mekanikk og innfatning	
Kromatisk koordinat X (nom)	0,370	Lyspæreoverflate	Reflektor
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,365		
Korreleret fargetemperatur (nom)	4200 K		
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	93		

MASTERColour CDM-R111

Lyspæreform	R111 [R 111 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	3,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	43 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6
Fullstendig produktnavn	MASTERColour CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6


Full EOC	871150021389110
Lokal kodebeskrivelse	3858323
Bestillingskode	21389110
Materialenr. (12NC)	928096605330
Lokal bestillingskode	3858323
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500213891
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8711500213907

Målskisse




Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6	111 mm	95 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram – MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6




Spectral Power Distribution Colour – MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6

MASTERC colour CDM-R111

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6

