



# MASTERColour CDM-R111



## MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6

MASTERColour CDM-R111 kombinerar det trendiga utseendet hos 111mm aluminium reflektor-halogenlampor med lång livslängd och det energieffektiva vita ljuset hos MASTERColour CDM

### Varning och Säkerhet

- Driftdonet måste ha s.k. end-of-life skydd (IEC61167, IEC 62035)
- Använd endast elektroniska driftdon. 35 W/830 ljuskällor kan också använda elektromagnetiska driftdon
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata


| Allmän information                |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Sockel                            | GX8.5                                  |
| Driftposition                     | UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)] |
| Driftcykel                        | 1 000                                  |
| Mätreferens för ljusflöde         | Narrow Cone                            |
| Livslängd vid 50 % bortfall (nom) | 11 000 h                               |
| Ljusteknik                        |                                        |
| Färgkod                           | 942 [CCT of 4200K]                     |
| Spridningsvinkel (nom)            | 24 °                                   |
| Ljusflöde                         | 2 800 lm                               |
| Ljusstyrka (nom)                  | 14 300 cd                              |
| Färgbeteckning                    | Kallvit (CW)                           |
| Kromaticitetskoordinat X (nom)    | 0,371                                  |
| Kromaticitetskoordinat Y (nom)    | 0,366                                  |

| Korrelerad färgtemperatur (nom)             | 4200 K   |
|---------------------------------------------|----------|
| Färgåtergivningsindex                       | 96       |
| LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) | 60 %     |
| Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)            | 2 800 lm |
| Drift och elektricitet                      |          |
| Effektförbrukning                           | 73,2 W   |
| Uppvärmningstid till 60 % ljus              | 120 s    |
| Spänning (nom)                              | 92 V     |
| Spänning (nom)                              | 92 V     |
| Styrenheter och dimring                     |          |
| Dimbar                                      | Nej      |


# MASTERC colour CDM-R111

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Mekanik och armaturhus</b>     |                                    |
| Ljuskällans ytbehandling          | Reflektor                          |
| Lampform                          | R111 [R 111 mm]                    |
| <b>Användning och godkännande</b> |                                    |
| Energieffektivitetsklass          | G                                  |
| Kviksilverinnehåll (Hg) (max)     | 6,6 mg                             |
| Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)     | 6,3 mg                             |
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim   | 74 kWh                             |
| EPREL-registreringsnummer         | 473360                             |
| <b>Produktdata</b>                |                                    |
| Beställningsproduktnamn           | MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D |
|                                   | 1CT/6                              |

## Måttskiss




## Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Fullständigt produktnamn                  | MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D |
|                                           | 1CT/6                              |
| Full EOC                                  | 871150021393810                    |
| Beskrivning av lokal kod                  | 8348237                            |
| Beställningsnummer                        | 928096905330                       |
| Materialnummer (12NC)                     | 928096905330                       |
| Lokal kod                                 | 8348237                            |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1                                  |
| EAN/UPC – Produkt/fodral                  | 8711500213938                      |
| Räknare – antal förpackningar per kartong | 6                                  |
| EAN/UPC – Hölje                           | 8711500213945                      |


| Product                                  | D (max) | C (max) |
|------------------------------------------|---------|---------|
| MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6 | 111 mm  | 95 mm   |




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6

MASTERC colour CDM-R111

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6

