



ML

ML 500W E40 225-235V HG 1SL/6

Λαμπτήρες μεικτού φωτός

Προειδοποίηση & ασφάλεια


- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E40 [E40]
Θέση λειτουργίας	VBU/VBD30 [Κατακόρυφο ή βάση επάνω/βάση κάτω +/-30D]
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	8.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	376
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	401
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	26 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	50
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	500,0 W
Τάση (ονομ.)	230 V
Τάση (ονομ.)	230 V
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Επικαλυμμένο γυαλί


Υλικό λαμπτήρα	Σκληρυμένο γυαλί
Σχήμα λαμπτήρα	ED120 [ED 120 mm]
Εγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	48,9 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	500 kWh
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	ML 500W E40 225-235V HG 1SL/6
Πλήρες όνομα προϊόντος	ML 500W E40 225-235V HG 1SL/6
Full EOC	871150020133110
Κωδικός παραγγελίας	20133110
Αρ. υλικού (12NC)	928097056822
Τοπικός κωδικός	MLL500WE40
Αριθμής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500201331
Αριθμής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500201348

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D (max)	C (max)
ML 500W E40 225-235V HG 1SL/6	122 mm	290 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




Spectral Power Distribution Colour - ML 500W E40 225-235V HG 1SL/6

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - ML 500W E40 225-235V HG 1SL/6



Lumen Maintenance Diagram - ML 500W E40 225-235V HG 1SL/6

