



ML

ML 500W E40 225-235V HG 1SL/6

Kevertfényű lámpák

Figyelmeztetések és biztonság


- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E40 [E40]
Működési helyzet	VBU/VBD30 [Függőleges, vagy talppal felfelé/talppal lefelé +/-30D]
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	8 000 h
Technikai adatok	
Színérték X koordinátája (névleges)	376
Színérték Y koordinátája (névleges)	401
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	26 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	50
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	500,0 W
Feszültség (névleges)	230 V
Feszültség (névleges)	230 V
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem

Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Matt bevonatú üveg
Fényforrás anyaga	Kemény üveg
Fényforrásbúra formája	ED120 [ED 120 mm]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (névleges)	48,9 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	500 kWh
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	ML 500W E40 225-235V HG 1SL/6
Teljes terméknév	ML 500W E40 225-235V HG 1SL/6
Full EOC	871150020133110
Rendelési kód	20133110
Cikkszám (12NC)	928097056822
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500201331
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500201348

Méretezett rajza




Product	D (max)	C (max)
ML 500W E40 225-235V HG 1SL/6	122 mm	290 mm


Fotometriai adatok

Spectral Power Distribution Colour - ML 500W E40 225-235V HG 1SL/6

Élettartam



Life Expectancy Diagram - ML 500W E40 225-235V HG 1SL/6



Lumen Maintenance Diagram - ML 500W E40 225-235V HG 1SL/6

