



# ML

## ML 500W E40 225-235V HG 1SL/6

Lampade a luce miscelata

### Warnings and safety


- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Dati del prodotto

| Informazioni generali                   |                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Attacco                                 | E40 [E40]                                                               |
| Posizione di funzionamento              | VBU/VBD30 [Verticale o base rivolta verso l'alto/verso il basso +/-30D] |
| Vita al 50% di guasti (Nom)             | 8.000 ore                                                               |
| Dati tecnici di illuminazione           |                                                                         |
| Coordinata Y cromaticità (Nom)          | 376                                                                     |
| Coordinata cromatica Y (Nom)            | 401                                                                     |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom) | 26 lm/W                                                                 |
| Indice di resa cromatica (CRI)          | 50                                                                      |
| Funzionamento e parte elettrica         |                                                                         |
| Consumo energetico                      | 500,0 W                                                                 |
| Tensione (Nom)                          | 230 V                                                                   |
| Tensione (Nom)                          | 230 V                                                                   |
| Controlli e dimmerazione                |                                                                         |
| Dimmerabile                             | No                                                                      |
| Meccanica e corpo                       |                                                                         |
| Finitura lampadina                      | Vetro rivestito                                                         |


| Materiale della lampadina                   | Vetro duro                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Forma lampadina                             | ED120 [ED 120 mm]             |
| Approvazione e applicazione                 |                               |
| Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)            | 48,9 mg                       |
| Consumo energetico kWh/1000 h               | 500 kWh                       |
| Dati del prodotto                           |                               |
| Nome prodotto ordine                        | ML 500W E40 225-235V HG 1SL/6 |
| Nome completo prodotto                      | ML 500W E40 225-235V HG 1SL/6 |
| Full EOC                                    | 871150020133110               |
| Codice d'ordine                             | 20133110                      |
| Codice materiale (12NC)                     | 928097056822                  |
| Codice locale                               | ML500N                        |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione    | 1                             |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8711500201331                 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 6                             |
| EAN/UPC - Case                              | 8711500201348                 |

Disegno tecnico




| Product                       | D (max) | C (max) |
|-------------------------------|---------|---------|
| ML 500W E40 225-235V HG 1SL/6 | 122 mm  | 290 mm  |

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - ML 500W E40 225-235V HG 1SL/6

Durata



Life Expectancy Diagram - ML 500W E40 225-235V HG 1SL/6



Lumen Maintenance Diagram - ML 500W E40 225-235V HG 1SL/6

