



MSD

MSD 200 1CT/40

Disse enkeltsoklede, kompakte lyskilder sikrer optimal lyssamling og præcis lysstrålestyring, samtidig med at de også giver rigtige dagslysfarvetemperaturer – alt sammen for at skabe blændende sceneklarhed og livagtig underholdning. Og eftersom de tilbyder længere levetid, hjælper de med at reducere den samlede ejerskabsomkostning ved færre lyskildeudskiftninger og udgifter til vedligeholdelsesmandetimer.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger		Buelængde O (Nom)	
Fod	GY9.5 [GY9.5]		5,0 mm
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]	Drift og el	
Levetid til 50 % fejl (nom.)	2.000 t	Strømforbrug	200 W
		Lyskildens strømstyrke (nom.)	3,4 A
Lysteknisk		Lysstyringssystemer og dæmpning	
Farvekode	- [Not Specified]	Dæmpbar	Nej
Lysstrøm (min.)	11.880 lm	Produktdata	
Lysstrøm	13.200 lm	Ordreprodukt navn	MSD 200 1CT/40
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	323	Det fulde produkt navn	MSD 200 1CT/40
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	321	Full EOC	872790091470200
Korreleret farvetemperatur (nom.)	5990 K	Ordrekode	91470200
Lyseffekt (nominel) (nom.)	66 lm/W	Materialenr. (12NC)	928097205114
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80	SAP-tæller – antal pr. pakke	1

MSD

EAN/UPC - Produkt/Æske	8727900914702
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	40


EAN/UPC – kasse	8727900914719
-----------------	---------------

Målskitse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 200	23 mm	5,0	54 mm	56 mm	55	108 mm	29 mm	28	27 mm
1CT/40		mm			mm			mm	

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MSD 200 1CT/40

