



MSD

MSD 200 1CT/40

Die MSD Metallhalogen-Entladungslampe sorgt für eine gut ausgeleuchtete und lebendige Unterhaltung.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	GY9.5 [GY9.5]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	2.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	- [Not Specified]
Lichtstrom (min.)	11.880 lm
Lichtstrom	13.200 lm
Farbkoordinate X (Nom)	323
Farbkoordinate Y (nom.)	321
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	5990 K
Nennlichtausbeute (nom.)	66 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Bogenlänge O (Nom)	5,0 mm

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	200 W

Lampenstrom (Nom)	3,4 A
-------------------	-------


Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MSD 200 1CT/40
Gesamtbezeichnung des Produkts	MSD 200 1CT/40
Gesamt-Produktcode	872790091470200
Bestellcode	91470200
Material-Nr. (12NC)	928097205114
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900914702
Zähler - Pakete pro Außenkarton	40
EAN Umverpackung	8727900914719

Abmessungsskizzen

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 200	23 mm	5,0	54 mm	56 mm	55	108 mm	29 mm	28	27 mm
1CT/40		mm			mm			mm	

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MSD 200 1CT/40

