



MSD

MSD 200/2 1CT/4

Die MSD Metallhalogen-Entladungslampe sorgt für eine gut ausgeleuchtete und lebendige Unterhaltung.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	GY9.5 [GY9.5]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	3.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	670 (2)
Lichtstrom (min.)	11.340 lm
Lichtstrom	12.600 lm
Farbkoordinate X (Nom)	313
Farbkoordinate Y (nom.)	315
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6600 K
Nennlichtausbeute (nom.)	63 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	70
Bogenlänge O (Nom)	5,0 mm


Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	200 W

Lampenstrom (Nom)	3,4 A
-------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein


Produktdaten	
Bestell-Produktname	MSD 200/2 1CT/4
Gesamtbezeichnung des Produkts	MSD 200/2 1CT/4
Gesamt-Produktcode	871869641590000
Bestellcode	41590000
Material-Nr. (12NC)	928097605115
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696415900
Zähler - Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718696415917

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 200/2	23 mm	5,0	54 mm	56 mm	55	108 mm	29 mm	28	27 mm
1CT/4		mm			mm			mm	

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MSD 200/2 1CT/4

