



MSR Hot Restrike

MSR 200 HR 1CT/4

Lampes MSR à réamorçage à chaud – une lumière naturelle instantanée en tout temps Grâce à une température selon la couleur optimisée et à un indice élevé de rendu des couleurs, la lampe MSR à réamorçage à chaud crée une « lumière naturelle » parfaite dans n'importe quelle condition. Aussi, la conception de la lampe à embout simple permet un réamorçage à chaud, ce qui permet un éclairage en lumière naturelle et un superbe rendu des couleurs toujours disponibles de manière instantanée. Elles intègrent également la technologie innovante P3, élaborée par Philips, qui permet d'utiliser la lampe à des températures supérieures, ce qui prolonge par conséquent la durée de vie et le maintien d'un flux lumineux de haute qualité.

Mises en garde et sécurité

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

Données du produit

Renseignements généraux		Efficacité lumineuse (nominale)	
Culot-Base	GZY9.5 [GZY9.5]		75 lm/W
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]	Indice de rendu des couleurs (IRC)	92
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	200 h	Longueur de l'arc O (nominal)	5,0 mm
Données techniques sur l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code de couleur	- [Not Specified]	Consommation	200 W
Flux lumineux (min.)	12 000 lm	Courant de la lampe (nom.)	3,3 A
Flux lumineux	15 000 lm		
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	325	Commandes et gradation	
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	323	Intensité variable	Oui
Température de couleur proximale (nom.)	6000 K		


MSR Hot Restrike

Données de produit

Nom du produit de la commande	MSR 200 HR 1CT/4
Nom complet du produit	MSR 200 HR 1CT/4
Full EOC	871869641604400
Code de commande	261362
Numéro de matériau (12 N.C.)	928097905115


Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	8718696416044
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	4
EAN/CUP – Boîte	8718696416051

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 200	20 mm	5,0	38 mm	40 mm	39	80 mm	24 mm	23,5	23 mm
HR 1CT/4		mm			mm			mm	

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MSR 200 HR 1CT/4

