



# Broadway Architectural MSD

## MSD 575 1CT/16

Высокая эффективность освещения и оптимальное заполнение одноцокольных ламп Architectural MSD создают высокую интенсивность лучей света и обеспечивают отличную цветопередачу. При этом, компактная дуга лампы дает возможность эффективно контролировать пучок света и обеспечивает его высокую интенсивность. Эти лампы идеально подходят для ночной подсветки различных архитектурных сооружений.

### Предупреждение и условия безопасности

· Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GX9.5 [GX9.5]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	3 000 часов

Технические характеристики освещения	
Код цвета	- [Not Specified]
Светоотдача	43 000 лм
Координата цветности X (ном.)	323
Координата цветности Y (ном.)	317
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6000 К
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	68 лм/В
Эффективность (номинальная) (ном.)	75 лм/В

Коэффициент цветопередачи (CRI)	72
Длина дуги, Ø (ном.)	8,0 мм

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	575 В
Ток лампы (ном.)	7,6 А

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет


Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MSD 575 1CT/16
Полное название продукта	MSD 575 1CT/16
Полный код продукта	872790091755000

# Broadway Architectural MSD

Код заказа	928098805114
Материал № (12NC)	928098805114
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8727900917550


Нумератор — упаковок на внешний короб	16
EAN/UPC — короб	8727900917567

## Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 575	30 мм	8,0	64 мм	66 мм	65	125 мм	36 мм	35	34 мм
1CT/16		мм			мм			мм	

## Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MSD 575 1CT/16

