



MSD

MSD 250/2 30H 1CT/4

MSD perfekt for belysning av Scene og teater Sinkelendet kompakt lyskilde med høy lyseffekt, ypperlig fargegjengivelse og som gir en høy lysintensitet for scenekunst. I tillegg gir den lange levetiden, lavere kostnader og mindre vedlikehold.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GY9.5
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	3 000 time(r)

Teknisk belysning	
Fargekode	850 [CCT of 5000K]
Lysytelse (min.)	16 000 lm
Lysytelse	18 000 lm
Kromatisk koordinat X (nom)	289
Kromatisk koordinat Y (nom)	305
Korrelert fargetemperatur (nom)	8100 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	72 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	70
Buelengde O (nom.)	5,0 mm

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	250 W


lyskildestrøm (nom.)	3 A
----------------------	-----

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MSD 250/2 30H 1CT/4
Fullstendig produktnavn	MSD 250/2 30H 1CT/4
Full EOC	871829122806600
Bestillingskode	22806600
Materialenr. (12NC)	928099005115
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291228066
SAP-teller – pakker per utvendige	4
EAN/UPC – boks	8718291228073


MSD

Målskisse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 250/2	23 mm	5,0	54 mm	56 mm	55	108 mm	29 mm	28	27 mm
30H 1CT/4		mm			mm			mm	

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MSD 250/2 30H 1CT/4

