



MasterColor CDM-T T6

MasterColor CDM-T 35W/842 T6

La famille Elite se trouve en tête de la gamme CDM MasterColor® et donne une combinaison unique de qualité lumineuse imbattable et de rendement durable. Tout en maintenant les coûts de fonctionnement à un faible niveau. La lampe T6 tubulaire à embout simple MasterColor® 3000K de Philips est une lampe compacte, à faible consommation, céramique à halogénure métallisé qui diffuse une lumière vive scintillante.

Mises en garde et sécurité

• « AVERTISSEMENT : Ces lampes peuvent causer des brûlures graves et une inflammation oculaire par rayonnement ultraviolet de courtes longueurs d'onde en cas de perforation ou bris de l'enveloppe de la lampe. Ne pas l'employer là où des personnes seront présentes plus de quelques minutes à moins d'utiliser un écran protecteur ou d'autres mesures de sécurité adéquats. Certaines lampes qui s'éteignent automatiquement si l'enveloppe est brisée ou perforée sont disponibles sur le marché. » Cette lampe est conforme à la norme 21 CFR, sous-chapitre J. (É-U : 21CFR 1040.30, Canada : SOR/DORS/80-381)

Données du produit

Renseignements généraux		Indice de rendu des couleurs (IRC)	
Culot-Base	G12 [G12]	Indice de rendu des couleurs (IRC)	84
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]	Longueur de l'arc O (nominal)	5 mm
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	12 000 h	Fonctionnement et électricité	
Données techniques sur l'éclairage		Consommation	35 W
Code de couleur	842 [CCT of 4200K]	Tension (nom.)	85 V
Désignation de couleur	Blanc froid (BF)	Tension (nom.)	85 V
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	0,365	Commandes et gradation	
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	0,364	Intensité variable	Non
Température de couleur proximale (nom.)	4200 K		
Efficacité lumineuse (nominale)	79 lm/W		

MasterColor CDM-T T6

Mécanique et boîtier

Fini des ampoules	Transparent
Forme de l'ampoule	T19 [T 19 mm]

Approbation et utilisation


Contenu en mercure (Hg) (nom.)	2,7 mg
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	41 kWh

Données de produit

Nom du produit de la commande	CDM-T 35W/842 T6
-------------------------------	------------------





Nom complet du produit	MasterColor CDM-T 35W/842 T6
Code de commande	208868
Numéro de matériau (12 N.C.)	928099805115
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677208868
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
EAN/CUP – Boîte	50046677208863

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
CDM-T 35W/842 T6	20 mm	0,75 in	5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Données photométriques







Light Distribution Diagram - CDM-T 35W/842 T6

Light Distribution Diagram - CDM-T 35W/842 T6




MasterColor CDM-T T6

Données photométriques



Light Distribution Diagram - CDM-T 35W/842 T6


Light Distribution Diagram - CDM-T 35W/842 T6



Light Distribution Diagram - CDM-T 35W/842 T6

Spectral Power Distribution Colour - CDM-T 35W/842 T6

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CDM-T 35W/842 T6

MasterColor CDM-T T6

