



MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini

MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini 20W/930 GU6.5

Λαμπτήρας CDM-Tm Mini με πολύ υψηλή απόδοση και μέγιστη διάρκεια ζωής, που αποδίδει καθαρό λευκό λαμπερό φως με υψηλή απόδοση χρωμάτων

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πλήρως κλειστά φωτιστικά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των δοκιμών (IEC61167, IEC62035, IEC60598)
- Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του
- Να χρησιμοποιείται μόνο με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου
- Η συντριπτική πλειοψηφία των διατάξεων οδήγησης είναι πλήρως συμβατοί με τους λαμπτήρες CDM Evolution. Ωστόσο, η βέλτιστη απόδοση είναι εγγυημένη με διατάξεις οδήγησης Philips.
- Το όργανο ελέγχου πρέπει να διαθέτει προστασία τέλους ζωής (IEC61167, IEC 62035)
- Οι λαμπτήρες CDM Evolution έχουν σχεδιαστεί ώστε να συμμορφώνονται με τα πρότυπα IEC
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	GU6.5 [GU6.5]
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)]
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	25.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	930 [CCT of 3000K]
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)
Συντεταγμένη χρωματικότητα X (ονομ.)	0,435


Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0,396
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	102 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	90
Μήκος τόξου O (τυπ.)	3,6 mm
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	20,0 W
Τάση (ονομ.)	105 V

MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini

Τάση (ονομ.)	105 V
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	T13.3 [T 13,3 mm]
Έγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	2,9 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	22 kWh
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγέλτας προϊόντος	CDM-Tm Evolution Mini 20W/930 GU6.5



Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini 20W/930 GU6.5
Full EOC	871829172863400
Κωδικός παραγγελίας	72863400
Αρ. υλικού (12NC)	928100105130
Τοπικός κωδικός	CDM-TM20W/930
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718291728634
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώπο	8718291728641

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
CDM-Tm Evolution Mini 20W/930 GU6.5	13,3 mm	0,5 in	3,6 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm

Φωτομετρικά δεδομένα





Light Distribution Diagram - CDM-Tm Evolution Mini 20W/930 GU6.5

Spectral Power Distribution Colour - CDM-Tm Evolution Mini 20W/930 GU6.5

MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini

Διάρκεια ζωής



Lumen Maintenance Diagram - CDM-Tm Evolution Mini 20W/930 GU6.5

Life Expectancy Diagram - CDM-Tm Evolution Mini 20W/930 GU6.5

