



MSR Hot Restrike

MSR 2500 HR 1CT/2

Høyeffektive "hot-restrike" metallhalogen lamper designet for optimal lyssamling

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G38 [G38]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	500 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	- [Not Specified]
Lysytelse (min.)	207 900 lm
Lysytelse	231 000 lm
Kromatisk koordinat X (nom)	325
Kromatisk koordinat Y (nom)	328
Korrelert fargetemperatur (nom)	6000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (min.)	83 lm/W
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	92 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	95
Buelengde O (nom.)	14,0 mm
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	2 500 W

lyskildestrøm (nom.)	24,4 A
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MSR 2500 HR 1CT/2
Fullstendig produktnavn	MSR 2500 HR 1CT/2
Full EOC	872790092604000
Bestillingskode	92604000
Materialenr. (12NC)	928104905114
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900926040
SAP-teller – pakker per utvendige	2
EAN/UPC – boks	8727900926057


MSR Hot Restrike

Målskisse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 2500	60 mm	14,0	126 mm	128 mm	127	240 mm	67 mm	65	63 mm
HR 1CT/2		mm			mm			mm	

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MSR 2500 HR 1CT/2

