



Broadway MSR HR (Hot Restrike)

MSR 2500 HR 1CT/2

Высокоэффективные металлогалогенные лампы с возможностью перезажигания из горячего состояния. Предназначены для оптимальной фокусировки светового пучка

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.


Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G38 [G38]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	500 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	- [Not Specified]
Световой поток (мин.)	207 900 лм
Светоотдача	231 000 лм
Координата цветности X (ном.)	325
Координата цветности Y (ном.)	328
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6000 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	83 лм/В
Эффективность (номинальная) (ном.)	92 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	95
Длина дуги, O (ном.)	14,0 мм

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	2 500 В
Ток лампы (ном.)	24,4 А
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MSR 2500 HR 1CT/2
Полное название продукта	MSR 2500 HR 1CT/2
Полный код продукта	872790092604000
Код заказа	928104905114
Материал № (12NC)	928104905114
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8727900926040
Нумератор — упаковок на внешний короб	2
EAN/UPC — короб	8727900926057


Broadway MSR HR (Hot Restrike)

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 2500	60 mm	14,0	126 mm	128 mm	127	240 mm	67 mm	65	63 mm
HR 1CT/2		mm			mm			mm	

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MSR 2500 HR 1CT/2

