



MSR Hot Restrike

MSR 2500 HR 1CT/2

Metallhalidlampor med hög effekt för varmtändning utformade för optimal ljusprestanda

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.


Produktdata

Allmän information	
Sockel	G38 [G38]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	500 h
Ljusteknik	
Färgkod	- [Not Specified]
Ljusflöde (min)	207 900 lm
Ljusflöde	231 000 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom)	325
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	328
Korrelerad färgtemperatur (nom)	6000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (min)	83 lm/W
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	92 lm/W
Färgåtergivningsindex	95
Båglängd O (Nom)	14,0 mm
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	2 500 W

Lampström (nom)	24,4 A
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MSR 2500 HR 1CT/2
Fullständigt produktnamn	MSR 2500 HR 1CT/2
Full EOC	872790092604000
Beställningsnummer	92604000
Materialnummer (12NC)	928104905114
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8727900926040
Räknare - antal förpackningar per kartong	2
EAN/UPC - Hölje	8727900926057


MSR Hot Restrike

Måttskiss



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 2500	60 mm	14,0	126 mm	128 mm	127	240 mm	67 mm	65	63 mm
HR 1CT/2		mm			mm			mm	

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour – MSR 2500 HR 1CT/2

