



MSR Hot Restrike

MSR 1200 HR 1CT/2

Højeffektive metalhalogenlamper med varm start (HR)

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.


Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G38
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	1.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	- [Not Specified]
Lysstrøm	103.000 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	323
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	328
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6000 K
Lyseffekt (nominel) (min.)	75 lm/W
Lyseffekt (nominel) (nom.)	88 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	95
Buelængde O (Nom)	10,0 mm
Drift og el	
Strømforbrug	1.200 W

Lyskildens strømstyrke (nom.)	13,5 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MSR 1200 HR 1CT/2
Det fulde produkt navn	MSR 1200 HR 1CT/2
Full EOC	872790092606400
Ordrekode	92606400
Materialenr. (12NC)	928105005114
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8727900926064
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	2
EAN/UPC – kasse	8727900926071


MSR Hot Restrike

Målskitse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 1200	40 mm	10,0	106	108 mm	107	200	67 mm	65	63 mm
HR 1CT/2		mm	mm		mm	mm		mm	

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MSR 1200 HR 1CT/2

