



MSR Gold™ FastFit

MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4

Alla ljuskällor slocknar till slut, men när detta sker med MSR Gold™ FastFit med en sockel kan den bytas ut på några sekunder tack vare den särskilt utformade sockeln. Ljuskällan ger en högentensiv stråle med rent, vitt ljus som verkligen lyser upp, medan de guldpläterade gavlarna ger överlägset värmeskydd och förhindrar tidigt lampbortfall. P3-tekniken möjliggör användning på valfri plats och vid högre temperatur, vilket förlänger ljuskällans livslängde och ger konsekvent ljusflöde av hög kvalitet. Eftersom FastFit-utformningen används för Philips halogenlampor är det dessutom enkelt och går snabbt att växla mellan lamp tekniker. Philips MSR Gold™ 1200 FastFit kan användas för lampeffekter mellan 800 W och 1 400 W.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	PGJX50 [PGJX50]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	750 h
Ljusteknik	
Ljusflöde	54 000 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom)	327
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	336
Korrelerad färgtemperatur (nom)	6000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	76 lm/W
Färgåtergivningindex	79


Båglängd O (Nom)	3,8 mm
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	700 W
Lampström (nom)	10,2 A
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MSR Gold 700 FastFit 1CT/4
Fullständigt produktnamn	MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4

MSR Gold™ FastFit

Full EOC	871829122119700
Beställningsnummer	22119700
Materialnummer (12NC)	928106005115
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718291221197


Räknare - antal förpackningar per kartong	4
EAN/UPC - Hölje	8718291221203

Måttskiss



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 700 FastFit 1CT/4	23,2 mm	3,8 mm	64 mm	66 mm	65 mm	112 mm	50 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 700 FastFit 1CT/4

