



MSR Gold™ FastFit

MSR Gold™ 2000/2 FastFit 1CT/8

Alle lyskilder brænder ud til sidst, men når det sker for en enkelt sokket MSR Gold™ FastFit, kan den udskiftes på få sekunder – takket være den specialdesignede lyskildefatning og lyskildesokkel. Lyskilden giver en høj lysstråleintensitet med rent, hvidt lys, samtidig med at de guldbelagte ender giver overlegen varmebeskyttelse og forhindrer for tidligt lyskildeudfald. P3-teknologi gør det muligt at bruge den i mange stillinger og ved højere temperaturer, hvilket yderligere forlænger lyskildens levetid og konstansen af højkvalitetslysudbyttet. Fordi FastFit-designet anvendes til både Philips Halogen og Ceramic ST-lyskilder, kan der meget hurtigt og nemt skiftes mellem lyskildeteknologier.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	PGJX50
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	750 t
Lysteknisk	
Farvekode	2
Lysstrøm	157.000 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	297
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	322
Korreleret farvetemperatur (nom.)	7500 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	78 lm/W


Farvegengivelsesindeks (CRI)	88
Buelængde O (Nom)	8,0 mm
Drift og el	
Strømforbrug	2.000 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	15,4 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MSR Gold 2000/2 FastFit 1CT/8
Det fulde produkt navn	MSR Gold™ 2000/2 FastFit 1CT/8

MSR Gold™ FastFit

Full EOC	872790090830500
Ordrekode	90830500
Materialenr. (12NC)	928106105114
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8727900908305

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	8
EAN/UPC – kasse	8727900908312

Målskitse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 2000/2 FastFit	34 mm	8,0 mm	66 mm	68 mm	67 mm	134 mm	50 mm
1CT/8							

