



MSR Gold™ FastFit

MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8

MSR Gold™ FastFit – Lyskilden skiftes på sekunder. Alle lyskilder stopper å virke på et tidspunkt, men når dette skjer med MSR Gold™ FastFit, kan den skiftes i løpet av få sekunder. Denne lyskilden gir en god lysytelse, og et godt hvitt lys for opplyser på den helt riktige måten. Den gullbelagte lyskilden med P3-teknologi, kan brukes i alle brennerposisjoner og ved høyere temperaturer. Dette gjør igjen lyskildens levetid enda lengre

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	PGJX50
Driftposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	750 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	2
Lysytelse	48 000 lm
Kromatisk koordinat X (nom)	298
Kromatisk koordinat Y (nom)	322
Korrelert fargetemperatur (nom)	7500 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	68 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	73
Buelengde O (nom.)	3,8 mm

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	700 W
lyskildestrøm (nom.)	10,2 A
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8
Fullstendig produktnavn	MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8
Full EOC	872790090850300
Bestillingskode	90850300
Materialenr. (12NC)	928106205114
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900908503
SAP-teller – pakker per utvendige	8


EAN/UPC – boks	8727900908510
----------------	---------------

Målskisse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8	23,2 mm	3,8 mm	64 mm	66 mm	65 mm	112 mm	50 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8

