



MASTERColour CDM-R Elite

MASTERColour CDM-R Elite 50W/930 E27 PAR30L 30D

Lampe à réflecteur, décharge et halogénure métallisé compacte, avec un haut rendement et une forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC62035)

Données du produit


Informations générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) 80 %	
Culot	E27 [E27]	Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	3'200 lm
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Fonctionnement et électricité	
Nombre de cycles d'allumage	1'350	Consommation électrique	50 W
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15'000 h	Temps de chauffe à 60 %	120 s
Données techniques de l'éclairage		Tension (nom.)	89 V
Code couleur	930 [CCT of 3000K]	Tension (nom.)	89 V
Angle du faisceau (nom.)	30 degré(s)	Commandes et gradation	
Intensité lumineuse (nom.)	11'000 cd	Variation de l'intensité lumineuse	Non
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Mécanique et boîtier	
Coordonnée chromatique X	0.437	Finition ampoule	Transparent
Coordonnée chromatique Y	0.400		
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K		
Efficacité lumineuse (nominale)	72 lm/W		
Indice de rendu de couleur (IRC)	91		

MASTERCLOUR CDM-R Elite

Forme de la lampe	PAR30L [PAR 3,75 pouces/95 mm long]
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	6.6 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	55 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MC CDM-R Elite 50W/930 E27 PAR30L 30D
Nom de produit complet	MASTERCLOUR CDM-R Elite 50W/930 E27 PAR30L 30D



Code EOC	871829124198000
Code de commande	24198000
Code 12NC	928108600630
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291241980
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291241997

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 50W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 50W/930 E27 PAR30L 30D


Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 50W/930 E27 PAR30L 30D

MASTERColour CDM-R Elite

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 50W/930 E27 PAR30L 30D



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 50W/930 E27 PAR30L 30D

