



MASTERColour CDM-R Elite

MC CDM-R Elite 50W/930 E27 PAR30L 30D

精巧的高效率放电式反射灯具，光色历久如新，光线清晰明亮

安全提示

- 警示与安全
- 必须使用电子镇流器
- 控制装置必须包括寿命终结保护 (IEC61167, IEC62035)

产品数据

一般信息	
底盖	E27 [E27]
操作位置	UNIVERSAL [任意或通用 (U)]
切换循环	1,350
50% 故障条件下的使用寿命 (标称)	15,000 小时
灯技术	
颜色代码	930 [CCT of 3000K]
光束角度 (标称)	30 °
发光强度 (标称)	11,000 cd
颜色名称	暖白色 (WW)
色度坐标 X (标称)	0.437
色度坐标 Y (标称)	0.400
相关色温 (标称)	3000 K
光效 (额定) (标称)	72 lm/W
显色指数 (CRI)	91
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	80 %
90° 圆锥形光通量 (额定)	3,200 lm


操作和电气	
功耗	50 W
60% 灯光下的预热时间	120 s
电压 (标称)	89 V
电压 (标称)	89 V
控制和调光	
可调光	否
机械和外壳	
灯泡外观	透明
灯泡外形	PAR30L [PAR 3.75 英寸/95 毫米, 长型]
审批和申请	
汞 (Hg) 含量 (标称)	6.6 mg
能耗 kWh/1000 h	55 kWh
产品数据	
订单产品名称	MC CDM-R Elite 50W/930 E27 PAR30L 30D

MASTERColour CDM-R Elite

完整的产品名称	MC CDM-R Elite 50W/930 E27 PAR30L 30D
完整产品代码	871829124198000
订购代码	928108600630
材料编号 (12NC)	928108600630
计算器 - 每包数量	1



EAN/UPC - 产品/箱	8718291241980
计算器 - 每个外包装箱中的包数	6
EAN/UPC - 案例	8718291241997

二维绘图



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 50W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm



光度数据



Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 50W/930 E27 PAR30L 30D

Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 50W/930 E27 PAR30L 30D

寿命



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 50W/930 E27 PAR30L 30D

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 50W/930 E27 PAR30L 30D

MASTERColour CDM-R Elite

