



MASTERCcolour CDM-R Elite



MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D

Compacte keramische metaalhalogeen-reflectorontladinglamp met zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave index

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Lampvoet | E27 |
| Gebruiksstand | UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)] |
| Schakelcyclus | 1.350 |
| Meetreferentie van lichtstroom | Narrow Cone |
| Levensduur tot 50% uitval (nom.) | 15.000 hr |

| Gegevens lichttechniek | |
|---|--------------------|
| Kleurcode | 930 [CCT of 3000K] |
| Bundelhoek (nom.) | 10 graden |
| Lichtstroom | 4.500 lm |
| Lichtsterkte (nom.) | 61.000 cd |
| Kleuraanduiding | Warmwit (WW) |
| Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal) | 0,434 |
| Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal) | 0,398 |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 3000 K |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.) | 70 lm/W |
| Kleurweergave-index (CRI) | 92 |

| | |
|---|----------|
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 80 % |
| Lichtstroom in conus van 90° (nom.) | 4.500 lm |

| Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
|-----------------------------------|--------|
| Energieverbruik | 73,2 W |
| Opwarmtijd tot 60% licht | 120 s |
| Spanning (nom.) | 86 V |
| Spanning (nom.) | 86 V |

| Dimbaarheid en regelsystemen | |
|------------------------------|-----|
| Dimbaar | Nee |

| Eigenschappen behuizing en afmetingen | |
|---------------------------------------|--------|
| Lampafwerking | Helder |
| Lampvorm | PAR30L |

| Keurmerken en classificaties | |
|------------------------------|---|
| Energie-efficiëntielabel | G |

MASTERColour CDM-R Elite


| | |
|-------------------------------|--------|
| Kwikhoud (Hg) (max.) | 6,6 mg |
| Kwikhoud (Hg) (nom.) | 6,6 mg |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 74 kWh |
| EPREL-registratienummer | 473364 |

Productgegevens

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Productnaam voor bestelling | MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D |
| Volledige productnaam | MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D |
| Full EOC | 871829124186700 |


| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Bestelcode | 8718291241867 |
| Materiaalnr. (12NC) | 928109300630 |
| Lokale code | CDMREL70W93010D |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| EAN/UPC - product/behuizing | 8718291241867 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 6 |
| EAN/UPC - Case | 8718291241874 |

Maatschets




| Product | D (max) | C (max) |
|---------------------------------------|---------|---------|
| MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D | 97 mm | 123 mm |

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D




Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D

MASTERCcolour CDM-R Elite

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D

