



# HORTICULTURE

## MASTER Agro 400W E40 1SL/12

Hochdruck-Natriumdampflampe mit PIA-Technologie

### Hinweise


- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen            |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Sockel                              | E40 [E40]                               |
| Betriebsstellung                    | UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)] |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.) | 18'000 Stunde(n)                        |
| Lichttechnische Daten               |                                         |
| Farbcode                            | 220 [CCT of 2000K]                      |
| Farbkoordinate X (Nom)              | 0.520                                   |
| Farbkoordinate Y (nom.)             | 0.415                                   |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)     | 2000 K                                  |
| Nennlichtausbeute (nom.)            | 130 lm/W                                |
| Farbwiedergabeindex (CRI)           | 20                                      |
| Bogenlänge O (Nom)                  | 83 mm                                   |
| Betrieb und Elektrik                |                                         |
| Energieverbrauch                    | 430.0 W                                 |
| Spannung (Nom)                      | 128 V                                   |
| Spannung (Nom)                      | 128 V                                   |


| Lichtregelung und Dimmen        |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Dimmbar                         | Nein                        |
| Mechanik und Gehäuse            |                             |
| Kolbenausführung                | Klar                        |
| Kolbenform                      | T46 [T 46 mm]               |
| Genehmigung und Anwendung       |                             |
| Quecksilbergehalt (Nom)         | 22.0 mg                     |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 473 kWh                     |
| Produktdaten                    |                             |
| Bestell-Produktname             | MASTER Agro 400W E40 1SL/12 |
| Gesamtbezeichnung des Produkts  | MASTER Agro 400W E40 1SL/12 |
| Gesamt-Produktcode              | 871150070750515             |
| Bestellcode                     | 70750515                    |
| Material-Nr. (12NC)             | 928144609201                |
| Anzahl pro Verpackung           | 1                           |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8711500707505               |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 12                          |

Abmessungsskizzen




| Product                     | D (max) | O     | L      | C (max) | A      |
|-----------------------------|---------|-------|--------|---------|--------|
| MASTER Agro 400W E40 1SL/12 | 47 mm   | 83 mm | 175 mm | 278 mm  | 205 mm |

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - MASTER Agro 400W E40 1SL/12

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER Agro 400W E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER Agro 400W E40 1SL/12

