



HORTI

MASTER Agro 400W E40 1SL/12

Nagynyomású nátriumlámpa átlátszó külső búrával, optimalizált és hosszan tartó növekedést elősegítő fénnel

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok


Általános információ	
Fejelés - foglalat	E40 [E40]
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	18 000 h
Technikai adatok	
Színkód	220 [CCT of 2000K]
Színérték X koordinátája (névleges)	0,520
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,415
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	130 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	20
O ívhossz (névl.)	83 mm
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	430,0 W
Feszültség (névleges)	128 V

Feszültség (névleges)	128 V
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	T46 [T 46 mm]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (névleges)	22,0 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	473 kWh
Termékatadatok	
A termék megrendelési neve	MASTER Agro 400W E40 1SL/12
Teljes terméknév	MASTER Agro 400W E40 1SL/12
Full EOC	871150070750515
Rendelési kód	70750515
Cikkszám (12NC)	928144609201
Helyi kód	SONTAGRO400

Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500707505
Számláló – csomag külső dobozonként	12


EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500183019
----------------------------	---------------

Méretezett rajza




Product	D (max)	O	L	C (max)	A
MASTER Agro 400W E40 1SL/12	47 mm	83 mm	175 mm	278 mm	205 mm

Fotometriai adatok




Light Distribution Diagram - MASTER Agro 400W E40 1SL/12

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MASTER Agro 400W E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER Agro 400W E40 1SL/12

