



MASTER SON-T PIA Plus



MASTER SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12

Wysokoprężna lampa sodowa o podwyższonym strumieniu świetlnym

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 60662, IEC 62035)
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E40
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	36 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	220 [CCT of 2000K]
Strumień Świetlny	33 000 lm
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,535
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,420
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	125 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	-
Długość łuku O (Nom)	64 mm


Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	264 W
Napięcie (Nom)	102 V
Napięcie (Nom)	102 V
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	T46 [T 46 mm]
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa Efektywności Energetycznej	E
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	15,1 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	15,1 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	257 kWh

MASTER SON-T PIA Plus

Numer Rejestracyjny EPREL	1436304
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12
Pełna nazwa produktu	MASTER SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12
Full EOC	871829118075300
Kod zamówienia	18075300


Materiał Nr (12NC)	928144709293
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718291180753
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC - Opakowanie	8718291180760

Rysunki techniczne




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12	48 mm	64 mm	158 mm	257 mm

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

