



SON-T

SON-T 1000W E40 1SL/4

Hogedruk-natriumlampen met ceramische onladingsbuis, gevat in een hardglazen buitenballon

Waarschuwingen en veiligheid

- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 60662, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E40 [E40]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	20.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	220 [CCT of 2000K]
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	130 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	-
Booglengthe O (nom.)	153 mm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	960,0 W
Spanning (nom.)	100 V
Spanning (nom.)	100 V

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T65 [T 65 mm]


Keurmerken en classificaties	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	23 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	1056 kWh

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	SON-T 1000W E40 1SL/4
Volledige productnaam	SON-T 1000W E40 1SL/4
Full EOC	871150018412245
Bestelcode	18412245
Materiaalnr. (12NC)	928154509228
Lokale code	SONT1000WE40
Numerator - Aantal per pak	1

SON-T




EAN/UPC - product/behuizing	8711500184122
Numerator - Dozen per buitendoos	4
EAN/UPC - Case	8711500184139

Maatschets



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E40 1SL/4	66 mm	153 mm	240 mm	390 mm



Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - SON-T 1000W E40 1SL/4

Spectral Power Distribution Colour - SON-T 1000W E40 1SL/4

Levensduur



Life Expectancy Diagram - SON-T 1000W E40 1SL/4

Lumen Maintenance Diagram - SON-T 1000W E40 1SL/4

SON-T

