



# MASTER SON-T PIA Plus

## MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

Натриевые лампы высокого давления с прозрачной внешней колбой, высокой светоотдачей и долгим сроком службы

### Предупреждение и условия безопасности

- ПРА должна обладать пожизненной защитой (IEC60662, IEC 62035)
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

### Данные о продукции

| Общая информация                                |                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Цоколь                                          | E40                                     |
| Рабочее положение                               | UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)] |
| Срок службы до 50 % отказов (ном.)              | 30 000 часов                            |
| Технические характеристики освещения            |                                         |
| Код цвета                                       | 220 [CCT of 2000K]                      |
| Координата цветности X (ном.)                   | 0,530                                   |
| Координата цветности Y (ном.)                   | 0,428                                   |
| Коррелированная цветовая температура (ном.)     | 2000 К                                  |
| Эффективность (номинальная) (ном.)              | 149 лм/В                                |
| Длина дуги, О (ном.)                            | 126 мм                                  |
| Эксплуатационные и электрические характеристики |                                         |
| Энергопотребление                               | 603 В                                   |
| Напряжение (ном.)                               | 110 Вт                                  |


| Напряжение (ном.)                              | 110 Вт                                 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Системы управления и регулировка яркости света |                                        |
| Возможность диммирования                       | Нет                                    |
| Механические компоненты и корпус               |                                        |
| Финишная обработка колбы                       | Прозрачный                             |
| Форма колбы                                    | T46                                    |
| Соответствие требованиям и область применения  |                                        |
| Содержание ртути (Hg) (ном.)                   | 18,9 mg                                |
| Энергопотребление кВт-час/1000 ч               | 663 kWh                                |
| Данные об изделии                              |                                        |
| Название продукта для заказа                   | MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12 |

MASTER SON-T PIA Plus

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Полное название продукта           | MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12 |
| Полный код продукта                | 871150019742915                        |
| Код заказа                         | 928158409227                           |
| Материал № (12NC)                  | 928158409227                           |
| Нумератор — количество на упаковку | 1                                      |


|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| EAN/UPC — продукт/короб               | 8711500197429 |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 12            |
| EAN/UPC — короб                       | 8711500197436 |

Чертеж размеров




| Product                                | D (max) | O      | L        | C (max) |
|----------------------------------------|---------|--------|----------|---------|
| MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12 | 47 mm   | 126 mm | 174,2 mm | 279 mm  |

Фотометрические данные




Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

Срок службы




Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12




Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Срок службы



Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

