



MSR Short Arc

MSR 400 SA 1CT/40

Hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	GY9.5 [GY9.5]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	750 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	- [Not Specified]
Lichtstrom (min.)	23'500 lm
Lichtstrom	30'000 lm
Farbkoordinate X (Nom)	330
Farbkoordinate Y (nom.)	342
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	5600 K
Nennlichtausbeute (nom.)	75 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	75
Bogenlänge O (Nom)	3.0 mm
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	400 W

Lampenstrom (Nom)	8.4 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MSR 400 SA 1CT/40
Gesamtbezeichnung des Produkts	MSR 400 SA 1CT/40
Gesamt-Produktcode	872790092421300
Bestellcode	92421300
Material-Nr. (12NC)	928170205114
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900924213
Zähler - Pakete pro Außenkarton	40
EAN Umverpackung	8727900924220


MSR Short Arc

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR 400 SA 1CT/40	23.5 mm	3.0 mm	36 mm	37 mm	36.5 mm	80 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MSR 400 SA 1CT/40

