



Broadway MSR SA (Short Arc)

MSR 700 SA 1CT/4

Короткая дуга и компактная конструкция лампы позволяет создавать компактные светильники с высокой интенсивностью светового пучка, а отличные характеристики цветопередачи помогают достичь оптимальной цветопередачи на сцене. Инновационная технология P3, разработанная компанией Philips, дает возможность использовать лампы MSR Short Arc при более высоких температурах и в любых позициях. И в результате: Увеличенный срок службы, меньше преждевременных отказов, очень высокая эффективность на протяжении всего срока службы лампы.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GY9.5 [GY9.5]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	750 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	- [Not Specified]
Светоотдача	55 000 лм
Координата цветности X (ном.)	333
Координата цветности Y (ном.)	342
Коррелированная цветовая температура (ном.)	5600 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	79 лм/В


Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Длина дуги, О (ном.)	4,0 мм
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	700 В
Ток лампы (ном.)	11 А
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MSR 700 SA 1CT/4
Полное название продукта	MSR 700 SA 1CT/4

Broadway MSR SA (Short Arc)

Полный код продукта	871829122802800
Код заказа	928170305115
Материал № (12NC)	928170305115
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291228028


Нумератор — упаковок на внешний короб	4
EAN/UPC — короб	8718291228035

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR 700 SA 1CT/4	25 mm	4,0 mm	38 mm	40 mm	39 mm	83 mm

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MSR 700 SA 1CT/4

