



# Broadway MSR SA (Short Arc)

## MSR 1200 SA 1CT/4

Короткая дуга и компактная конструкция лампы позволяет создавать компактные светильники с высокой интенсивностью светового пучка, а отличные характеристики цветопередачи помогают достичь оптимальной цветопередачи на сцене.

Инновационная технология P3, разработанная компанией Philips, дает возможность использовать лампы MSR Short Arc при более высоких температурах и в любых позициях. И в результате: Увеличенный срок службы, меньше преждевременных отказов, очень высокая эффективность на протяжении всего срока службы лампы.

### Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GY22 [GY22]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	750 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	- [Not Specified]
Светоотдача	96 000 лм
Координата цветности X (ном.)	320
Координата цветности Y (ном.)	332
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6100 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	80 лм/В


Коэффициент цветопередачи (CRI)	65
Длина дуги, Ø (ном.)	7,0 мм
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	1 200 В
Ток лампы (ном.)	14 А
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MSR 1200 SA 1CT/4
Полное название продукта	MSR 1200 SA 1CT/4

## Broadway MSR SA (Short Arc)

Полный код продукта	871829122125800
Код заказа	928170905115
Материал № (12NC)	928170905115
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291221258


Нумератор — упаковок на внешний короб	4
EAN/UPC — короб	8718291221265

### Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR 1200 SA 1CT/4	34 мм	7,0 мм	58 мм	60 мм	59 мм	135 мм

### Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MSR 1200 SA 1CT/4

