



MSR

MSR 700/2 1CT/8

Single-ended MSR-seriens höga färgåtergivningsindex försäkrar att alla i publiken kan njuta av de klara färgerna på scenen samt av rekvisitan och skådespelarna. Allt som finns på scenen får liv med MSR klara vita, dagsljusliknande färger. Tack vare lampkonceptet "single-ended" har armaturen optimal ljusinsamling och riktningsmöjligheter för att försäkra klarhet på scenen. MSR kan användas i vilken brinnposition som helst för bekväm och enkel igångsättning.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G22
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	1 000 h


Ljusteknik	
Färgkod	2
Ljustöde	55 000 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom)	302
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	320
Korrelerad färgtemperatur (nom)	7200 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	78 lm/W
Färgåtergivningsindex	80
Båglängd O (Nom)	8.0 mm

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	700 W
Lampström (nom)	11 A

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej


Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MSR 700/2 1CT/8
Fullständigt produktnamn	MSR 700/2 1CT/8
Full EOC	872790091638600
Beställningsnummer	91638600
Materialnummer (12NC)	928171505114
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8727900916386
Räknare - antal förpackningar per kartong	8

Måttskiss



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 700/2 1CT/8	30 mm	8,0 mm	74 mm	76 mm	75 mm	152 mm	42 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MSR 700/2 1CT/8

