



MSR

MSR 1200/2 1CT/3

Single-ended MSR-seriens höga färgåtergivningsindex försäkrar att alla i publiken kan njuta av de klara färgerna på scenen samt av rekvisitan och skådespelarna. Allt som finns på scenen får liv med MSR klara vita, dagsljusliknande färger. Tack vare lampkonceptet "single-ended" har armaturen optimal ljusinsamling och riktningsmöjligheter för att försäkra klarhet på scenen. MSR kan användas i vilken brinnposition som helst för bekväm och enkel igångsättning.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.


Produktdata

Allmän information	
Sockel	G22
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	800 h
Ljusteknik	
Färgkod	2
Ljusflöde	104 000 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom)	302
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	320
Korrelerad färgtemperatur (nom)	7200 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	87 lm/W
Färgåtergivningsindex	85
Båglängd O (Nom)	10,0 mm

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	1 200 W
Lampström (nom)	13,8 A
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MSR 1200/2.1CT/3
Fullständigt produktnamn	MSR 1200/2 1CT/3
Full EOC	872790091133600
Beställningsnummer	91133600
Materialnummer (12NC)	928171805114
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8727900911336
Räknare - antal förpackningar per kartong	3


EAN/UPC - Hölje	8727900911343
-----------------	---------------

Måttskiss



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 1200/2.1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MSR 1200/2.1CT/3

