



Architectural MSD

MSD 1200 1CT/3

Arkitektonisk MSD – enkelendet for nattens farger Den høye lysintensiteten og den optimale fargegjengivelsen gjør sammen med den kompakte buen og dens lille lyskolonne med høyt lysutbytte, denne lyskilden ideell for opplysning av arkitektur om natten.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G22
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	2 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	- [Not Specified]
Lysytelse	92 000 lm
Kromatisk koordinat X (nom)	323
Kromatisk koordinat Y (nom)	328
Korrelert fargetemperatur (nom)	6000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	79 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	73
Buelengde O (nom.)	14,0 mm
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	1 200 W

lyskildestrøm (nom.)	13,8 A
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MSD 1200.1CT/3
Fullstendig produktnavn	MSD 1200 1CT/3
Full EOC	872790091135000
Bestillingskode	91135000
Materialenr. (12NC)	928172005114
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900911350
SAP-teller – pakker per utvendige	3
EAN/UPC – boks	8727900911367


Architectural MSD

Målskisse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD	42,5	14,0	84 mm	86 mm	85	183 mm	54 mm	53	52 mm
1200.1CT/3	mm	mm			mm			mm	

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MSD 1200.1CT/3

