



MSD

MSD 150/2. 1CT/4

Disse enkeltsoklede, kompakte lyskilder sikrer optimal lyssamling og præcis lysstrålestyring, samtidig med at de også giver rigtige dagslysfarvetemperaturer – alt sammen for at skabe blændende sceneklarhed og livagtig underholdning. Og eftersom de tilbyder længere levetid, hjælper de med at reducere den samlede ejerskabsomkostning ved færre lyskildeudskiftninger og udgifter til vedligeholdelsesmandetimer.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Fod	G12 [G12]
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	3.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	2
Lysstrøm (min.)	9.450 lm
Lysstrøm	10.500 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	287
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	301
Korreleret farvetemperatur (nom.)	8790 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	70 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	58

Buelængde O (Nom)	5,0 mm
Drift og el	
Strømforbrug	150 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	1,85 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MSD 150/2. 1CT/4
Det fulde produkt navn	MSD 150/2. 1CT/4
Full EOC	871869641598600
Ordrekode	41598600
Materialenr. (12NC)	928172805115
SAP-tæller – antal pr. pakke	1

EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696415986
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4


EAN/UPC – kasse	8718696415993
-----------------	---------------

Målskitse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSD 150/2. 1CT/4	20 mm	5,0 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MSD 150/2. 1CT/4

