



MSD

MSD 150/2. 1CT/4

Dessa kompakta ljuskällor med enkel fattning möjliggör optimal belysning och exakt strålstyrning, samtidigt som de ger dagsljusliknande färgtemperaturer - allt för att skapa ett fantastiskt ljus på scenen. Tack vare den långa livslängden minimeras ägandekostnaderna eftersom färre byten av ljuskällor och mindre underhåll krävs.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G12 [G12]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	3 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	2
Ljusflöde (min)	9 450 lm
Ljusflöde	10 500 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom)	287
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	301
Korrelerad färgtemperatur (nom)	8790 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	70 lm/W
Färgåtergivningsindex	58
Båglängd O (Nom)	5,0 mm

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	150 W


Lampström (nom)	1,85 A
-----------------	--------

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MSD 150/2. 1CT/4
Fullständigt produktnamn	MSD 150/2. 1CT/4
Full EOC	871869641598600
Beställningsnummer	41598600
Materialnummer (12NC)	928172805115
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696415986
Räknare - antal förpackningar per kartong	4
EAN/UPC - Hölje	8718696415993


MSD

Måttskiss



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSD 150/2. 1CT/4	20 mm	5,0 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MSD 150/2. 1CT/4

