



Broadway MSR SA (Short Arc)

MSR 2000 SA 1CT/8

Короткая дуга и компактная конструкция лампы позволяет создавать компактные светильники с высокой интенсивностью светового пучка, а отличные характеристики цветопередачи помогают достичь оптимальной цветопередачи на сцене. Инновационная технология P3, разработанная компанией Philips, дает возможность использовать лампы MSR Short Arc при более высоких температурах и в любых позициях. И в результате: Увеличенный срок службы, меньше преждевременных отказов, очень высокая эффективность на протяжении всего срока службы лампы.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GY22 [GY22]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	750 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	- [Not Specified]
Светоотдача	174 000 лм
Координата цветности X (ном.)	323
Координата цветности Y (ном.)	334
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6000 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	87 лм/В


Коэффициент цветопередачи (CRI)	85
Длина дуги, О (ном.)	7,0 мм
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	2 000 В
Ток лампы (ном.)	21,5 А
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MSR 2000 SA 1CT/8
Полное название продукта	MSR 2000 SA 1CT/8

Broadway MSR SA (Short Arc)

Полный код продукта	872790091573000
Код заказа	928173205114
Материал № (12NC)	928173205114
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8727900915730


Нумератор — упаковок на внешний короб	8
EAN/UPC — короб	8727900915747

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR 2000 SA 1CT/8	34 mm	7,0 mm	58 mm	60 mm	59 mm	135 mm

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MSR 2000 SA 1CT/8

