



# MSR Gold™ SA Double Ended

## MSR Gold™ 575 SA/2 DE 1CT/40

Gavlarna är guldpläterade för att optimera den totala livslängden för MSR Gold™ SA Double Ended-ljuskällorna med dubbel fattning. Det ger överlägset värmeskydd och minskar därmed risken för för tidigt bortfall, och det säkerställer även konsekvent prestanda under längre tid. Dessutom tillåter Philips innovativa P3-teknik användning vid högre temperaturer, vilket förlänger livslängden och det konsekventa högkvalitativa ljusflödet ytterligare.

### Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata

| Allmän information                |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Socket                            | SFC-11 [SFC-11]                        |
| Driftposition                     | UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)] |
| Livslängd vid 50 % bortfall (nom) | 750 h                                  |
| Ljusteknik                        |                                        |
| Färgkod                           | 2                                      |
| Ljusflöde                         | 41 000 lm                              |
| Kromaticitetskoordinat X (nom)    | 294                                    |
| Kromaticitetskoordinat Y (nom)    | 317                                    |
| Korrelerad färgtemperatur (nom)   | 7500 K                                 |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom)      | 71 lm/W                                |
| Färgåtergivningsindex             | 70                                     |


| Båglängd O (Nom)         | 5,0 mm                       |
|--------------------------|------------------------------|
| Drift och elektricitet   |                              |
| Effektförbrukning        | 575 W                        |
| Lampström (nom)          | 7 A                          |
| Styrenheter och dimring  |                              |
| Dimbar                   | Nej                          |
| Produktdata              |                              |
| Beställningsproduktnamn  | MSR Gold 575 SA/2 DE 1CT/40  |
| Fullständigt produktnamn | MSR Gold™ 575 SA/2 DE 1CT/40 |
| Full EOC                 | 872790091464100              |
| Beställningsnummer       | 91464100                     |

MSR Gold™ SA Double Ended

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Materialnummer (12NC)                     | 928175105114  |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/fodral                  | 8727900914641 |
| Räknare – antal förpackningar per kartong | 40            |


|                 |               |
|-----------------|---------------|
| EAN/UPC – Hölje | 8727900914658 |
|-----------------|---------------|

Måttskiss



| Product                     | D (max) | O      | A (min) | A (max) | A     | C (max) |
|-----------------------------|---------|--------|---------|---------|-------|---------|
| MSR Gold 575 SA/2 DE 1CT/40 | 18,5 mm | 5,0 mm | 69,6 mm | 70,4 mm | 70 mm | 92 mm   |

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 575 SA/2 DE 1CT/40

