



MSR GOLD

MSR Gold™ 1200 SA/2 DE 1CT/4

Pour optimiser la durée de vie totale des lampes à double culot MSR Gold™ SA, les embouts sont plaqués or. Cela renforce la protection contre la chaleur et réduit à leur minimum les défaillances prématurées de la lampe et du support de lampe, tout en garantissant des performances constantes dans la durée. En outre, la technologie P3 conçue par Philips, hautement innovante, permet d'utiliser la lampe à des températures plus élevées, ce qui garantit une durée de vie plus longue et un flux lumineux constant de haute qualité.

Mises en garde et sécurité

• Il est très improbable qu'un bris de lampe ait une quelconque incidence sur votre santé. Si une lampe casse, ventilez la pièce pendant 30 minutes et ramasser les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez celui-ci auprès de votre site de gestion des déchets en vue d'un recyclage. N'utilisez pas d'aspirateur.

Données du produit

Informations générales					
Culot	SFC10-4 [SFC10-4]				
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]				
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	750 h				
Données techniques de l'éclairage					
Code couleur	- [Not Specified]				
Flux lumineux	100 000 lm				
Coordonnée chromatique X	301				
Coordonnée chromatique Y	316				
Température de couleur corrélée (nom.)	7500 K				
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	75 lm/W				
Efficacité lumineuse (nominale)	83 lm/W				
Indice de rendu de couleur (IRC)	85				


Longueur d'arc O (nom.)	7,0 mm				
Fonctionnement et électricité					
Consommation électrique	1 200 W				
Courant lampe (nom.)	13,6 A				
Commandes et gradation					
Variation de l'intensité lumineuse	Non				
Données du produit					
Nom du produit de la commande	MSR Gold 1200 SA/2 DE 1CT/4				
Nom de produit complet	MSR Gold™ 1200 SA/2 DE 1CT/4				
Code EOC	871829122107400				
Code de commande	22107400				
Code 12NC	928175305115				

MSR GOLD

Quantité par pack	1			
Code EAN – Produit/Boîte	8718291221074			
Conditionnement par carton	4			


Codes EAN/UPC - Boîte	8718291221081	
-----------------------	---------------	--

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	0	A (min)	A (max)	Α	C (max)
MSR Gold 1200 SA/2 DE	22 mm	7,0 mm	114,4 mm	115,2 mm	114,8 mm	136 mm
1CT/4						

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 1200 SA/2 DE 1CT/4



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.