



MSR HR (Heißwiederzündung)

MSR 250 HR 1CT/4

MSR HR ist eine hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe mit Heißwiederzündungsfunktion für optimale Lichtbündelung.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	GZY9.5 [GZY9.5]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	750 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	- [Not Specified]
Lichtstrom (min.)	18.500 lm
Lichtstrom	20.000 lm
Farbkoordinate X (Nom.)	309
Farbkoordinate Y (nom.)	320
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom.)	6000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	80 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Bogenlänge O (Nom.)	5,0 mm

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	250 W
Lampenstrom (Nom)	2,6 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MSR 250 HR 1CT/4
Gesamtbezeichnung des Produkts	MSR 250 HR 1CT/4
Gesamt-Produktcode	871869641602000
Bestellcode	41602000
Material-Nr. (12NC)	928175605115
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696416020
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718696416037


MSR HR (Heißwiederzündung)

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 250	23 mm	5,0	58 mm	60 mm	59	110 mm	24 mm	23,5	23 mm
HR 1CT/4		mm			mm			mm	

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MSR 250 HR 1CT/4

