



MSR GOLD

MSR Gold™ 1510 SA/DE 1CT/4

Pour optimiser la durée de vie totale des lampes à double culot MSR Gold™ SA, les embouts sont plaqués or. Cela renforce la protection contre la chaleur et réduit à leur minimum les défaillances prématurées de la lampe et du support de lampe, tout en garantissant des performances constantes dans la durée. En outre, la technologie P3 conçue par Philips, hautement innovante, permet d'utiliser la lampe à des températures plus élevées, ce qui garantit une durée de vie plus longue et un flux lumineux constant de haute qualité.

Mises en garde et sécurité

- Il est très improbable qu'un bris de lampe ait une quelconque incidence sur votre santé. Si une lampe casse, ventilez la pièce pendant 30 minutes et ramasser les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez celui-ci auprès de votre site de gestion des déchets en vue d'un recyclage. N'utilisez pas d'aspirateur.


Données du produit

Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	SFC10-4 [SFC10-4]	Consommation électrique	1.510 W
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Courant lampe (nom.)	13,5 A
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	750 h	Commandes et gradation	
Données techniques de l'éclairage		Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Code couleur	- [Not Specified]	Données du produit	
Flux lumineux	140.000 lm	Nom du produit de la commande	MSR Gold 1510 SA/DE 1CT/4
Coordonnée chromatique X	326	Nom de produit complet	MSR Gold™ 1510 SA/DE 1CT/4
Coordonnée chromatique Y	336	Code EOC	871829122113500
Température de couleur corrélée (nom.)	6000 K	Code de commande	22113500
Efficacité lumineuse (nominale)	93 lm/W	Code 12NC	928176605115
Indice de rendu de couleur (IRC)	85	Code de commande local	MSR1510SADEGOLD
Longueur d'arc O (nom.)	7,0 mm	Quantité par pack	1

MSR GOLD


Code EAN – Produit/Boîte	8718291221135
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291221142

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	Ø	A	C (max)
MSR Gold 1510 SA/DE 1CT/4	23,2 mm	7,0 mm	114,8 mm	136 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 1510 SA/DE 1CT/4

