



DJ/CLUB

MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4

Gracias al diseño especial de la base de lámpara y del portalámpara, MSR Gold™ MiniFastFit se puede sustituir en pocos segundos, lo que ayuda a garantizar el ocio ininterrumpido en la discoteca. Además, las innovadoras clavijas doradas garantizan una transferencia de corriente excelente que prolonga la vida útil de la lámpara y del portalámparas y, con ello reduce los costes de sustitución de lámparas. El tamaño compacto de las lámparas permite un manejo sencillo y diseños de luminarias compactos y pequeños, mientras que el arco muy corto proporciona una alta luminosidad percibida y alta intensidad de haz.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto


Información general	
Base del casquillo	PGJX28
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	750 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Código de color	2
Flujo luminoso	22.700 lm
Coordenada X de cromacidad (Nom)	288
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	306
Temperatura de color correlacionada (Nom)	9300 K
Eficacia lumínica (nominal) (mín.)	64 lm/W
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	75 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	78

Longitud de arco O (nom.)	5,0 mm
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	300 W
Corriente de lámpara (nom.)	3,75 A
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MSR Gold 300/2 MiniFastFit 1CT/4
Nombre completo del producto	MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4
Full EOC	871829122111100
Código de pedido	22111100

Código 12NC	928177105115
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291221111
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4

Embalaje con código EAN/UPC	8718291221128
-----------------------------	---------------

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR Gold 300/2 MiniFastFit 1CT/4	23 mm	5,0 mm	65,8 mm	67,8 mm	66,8 mm	126 mm

