



MASTERColour CDM-T Elite



MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12

Ensidig keramisk metallhalogenurladdningslampa med mycket hög effektivitet och lång livslängd som ger gnistrande vitt ljus med hög färgåtergivning

Varning och Säkerhet

- Används endast i fullständigt sluten armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder
- Används endast med elektroniska driftdon. 35 W- och 70 W-lamporna kan även användas med elektromagnetiskt driftdon.
- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC61167, IEC 62035)
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.


Produktdata

Allmän information		Färgåtergivningsindex	
Socket	G12	Färgåtergivningsindex	92
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]	Båglängd O (Nom)	8,5 mm
Mätreferens för ljusflöde	Sphere	Drift och elektricitet	
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	20 000 h	Effektförbrukning	100,1 W
Ljusteknik		Spänning (nom)	88 V
Färgkod	930 [CCT of 3000K]	Spänning (nom)	88 V
Ljusflöde	11 000 lm	Styrenheter och dimring	
Färgbeteckning	Varmvit (WW)	Dimbar	Nej
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,434	Mekanik och armaturhus	
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,398	Ljuskällans ytbehandling	Klar
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K		
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	110 lm/W		


MASTERColour CDM-T Elite

Lampform	T19 [T 19 mm]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	10,1 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	10,1 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	101 kWh
EPREL-registreringsnummer	473251
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12
Fullständigt produktnamn	MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12

Måttskiss



Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12

MASTERC colour CDM-T Elite

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12

