



MasterColor CDM-Tm Elite Mini GU6.5

MC CDM-Tm Elite mini 20W/830 GU6.5.1CT

The Mini MasterColor CDM-Tm is ideal for smaller luminaires, perfect for a minimalist design. The Mini MasterColor lamp and ballast system lasts longer than standard halogen PAR38 lamps and consumes less energy. The 'system' includes the MiniMasterColor 3000K lamp, the eVision electronic ballast and a twist & lock lamp base. This system design is ideal for accent and display lighting in specialty retail and architectural outdoor applications.

Mises en garde et sécurité

- « AVERTISSEMENT : Ces lampes peuvent causer des brûlures graves et une inflammation oculaire par rayonnement ultraviolet de courtes longueurs d'onde en cas de perforation ou bris de l'enveloppe de la lampe. Ne pas l'employer là où des personnes seront présentes plus de quelques minutes à moins d'utiliser un écran protecteur ou d'autres mesures de sécurité adéquats. Certaines lampes qui s'éteignent automatiquement si l'enveloppe est brisée ou perforée sont disponibles sur le marché. » Cette lampe est conforme à la norme 21 CFR, sous-chapitre J. (É-U : 21CFR 1040.30, Canada : SOR/DORS/80-381)


Données du produit

Renseignements généraux		Efficacité lumineuse (nominale)	
Culot-Base	GU6.5	Indice de rendu des couleurs (IRC)	84
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]	Longueur de l'arc O (nominal)	3,4 mm
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	20 000 h	Fonctionnement et électricité	
Données techniques sur l'éclairage		Consommation	20,1 W
Code de couleur	830 [CCT of 3000K]	Tension (nom.)	95 V
Désignation de couleur	Blanc chaud (BC)	Tension (nom.)	95 V
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	0,436	Commandes et gradation	
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	0,396	Intensité variable	Non
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K		

MasterColor CDM-Tm Elite Mini GU6.5

Mécanique et boîtier	
Finis des ampoules	Transparent
Forme de l'ampoule	T-4
Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	3,5 mg
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	22 kWh
Données de produit	
Nom du produit de la commande	MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT

Schéma dimensionnel




Données photométriques



Light Distribution Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT

Nom complet du produit	MC CDM-Tm Elite mini 20W/830 GU6.5.1CT
Code de commande	408500
Numéro de matériau (12 CN)	928183505115
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677408503
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
EAN/CUP – Boîte	50046677408508


Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	13,3 mm	0,5 in	3,4 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm



Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT

MasterColor CDM-Tm Elite Mini GU6.5

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT

