



# MASTERCoulour CDM-Tm Elite Mini

## MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT

Миниатюрная одноцокольная металлогалогенная лампа с керамической горелкой, обеспечивающая сияющий белый свет с высоким индексом цветопередачи

### Предупреждение и условия безопасности

- Даже при проведении испытаний используйте только светильник в корпусе (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Использовать только с электронным ПРА
- Лампы 50 Вт используются только с ЭПРА компании Philips
- Контрольный ПРА должен обеспечивать защиту по окончании срока службы (IEC61167, IEC 62035)
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

### Данные о продукции

Общая информация		Коррелированная цветовая температура (ном.) 3000 K	
Цоколь	GU6.5	Эффективность (номинальная) (ном.)	90 лм/Вт
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]	Коэффициент цветопередачи (CRI)	84
Исходное измерение потока	Sphere	Длина дуги, O (ном.)	3,4 мм
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	20 000 часов	<b>Эксплуатационные и электрические характеристики</b>	
<b>Технические характеристики освещения</b>		Энергопотребление	20,1 Вт
Код цвета	830 [CCT of 3000K]	Напряжение (ном.)	95 Вт
Светоотдача	1 800 лм	Напряжение (ном.)	95 Вт
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)	<b>Системы управления и регулировка яркости света</b>	
Координата цветности X (ном.)	0,434	Возможность диммирования	Нет
Координата цветности Y (ном.)	0,398		

# MASTERC colour CDM-Tm Elite Mini

## Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	T-4

## Соответствие требованиям и область применения


Класс энергоэффективности	G
Содержание ртути (Hg) (макс.)	3,5 mg
Содержание ртути (Hg) (ном.)	3,5 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	21 kWh
Регистрационный номер EPREL	473256

## Данные об изделии

Название продукта для заказа	MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT
------------------------------	---


Полное название продукта	MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT
Полный код продукта	872790089083900
Код заказа	928183505130
Материал № (12NC)	928183505130
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8727900890839
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8727900890846

## Чертеж размеров



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	13,3 мм	0,5 in	3,4 мм	28 мм	32 мм	30 мм	56,7 мм

## Фотометрические данные





Light Distribution Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT

Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT

# MASTERC colour CDM-Tm Elite Mini

## Срок службы



Life Expectancy Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT

