



MASTERColour CDM-Tm Elite Mini



MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

Platz ist in der kleinste Nische: MASTERColour CDM-Tm Elite Mini liefert mit seinen kleinen Abmessungen funkelnd weißes Licht für eine attraktive Display- und Akzentbeleuchtung. Der Twist and Lock-Sockel ermöglicht außerdem die einfache Installation in der Leuchte.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Nur mit elektronischem Vorschaltgerät verwenden
- Für 50W nur ein elektronisches Vorschaltgerät von Philips verwenden.
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichtfarbe	
Sockel	GU6.5	Warmweiß (WW)	
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Farbkoordinate X (Nom)	0.434
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Farbkoordinate Y (nom.)	0.398
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	20'000 Stunde(n)	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Lichttechnische Daten		Nennlichtausbeute (nom.)	102 lm/W
Farbcode	930 [CCT of 3000K]	Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Lichtstrom	3'950 lm	Bogenlänge O (Nom)	4.7 mm

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	39.1 W
Spannung (Nom)	87 V
Spannung (Nom)	87 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T13.3
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Quecksilbergehalt (max.)	4.7 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	4.7 mg


Abmessungsskizzen




Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	40 kWh
EPREL Registrierungsnummer	1519237
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT
Gesamt-Produktcode	871829115382500
Bestellcode	15382500
Material-Nr. (12NC)	928187405130
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291153825
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718291153832

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	13.3 mm	0.5 in	4.7 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56.7 mm

Photometrische Daten





Light Distribution Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT



Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

MASTERC colour CDM-Tm Elite Mini

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

